

# PHILIPS

Alpenglow Direk Lambası  
60 W E27 Ampulsüz

myGarden

Ampul yok

Siyah

Su Geçirmez



16497/30/PN



## Işıkla güzelleştirilmiş bir bahçenin keyfini çıkarın

Bu siyah Philips Alpenglow direk lambasıyla evinizin yolunda büyüleyici bir odak noktası oluşturun. Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilmiştir ve hava koşullarına dayanıklıdır. Tek yapmanız gereken şey bahçenizin tadını çıkarmak.

### Bahçenizde tasarım yapın

- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

### Özel nitelikler

- Kolay kurulum
- Hava koşullarına dayanıklı

### Açık havanın tadını çıkarın


- Şık ve sıcak bir ortam oluşturun

# Özellikler

## Yüksek kaliteli malzeme

Bu Philips lambası özel olarak dış mekan alanları için üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu lamba bahçenizi her gece aydınlatır. Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp alüminyum ve üstün sentetik malzemeler kullanılmıştır.

## Kolay kurulum



Armatür takmak bazen zor bir iş olabildiğinden bu Philips dış mekan lambasının montajını basitleştirmek için çok çaba sarf ettik. Bunun için montaj sırasında kullanacağınız sıkma anahtarını ürünle birlikte veriyoruz.

## Hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan lambası özel olarak nemli dış mekan ortamları için tasarlanmış ve su geçirmezliğini kanıtlamak için zorlu testlerden geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam suya karşı koruma seviyesini gösterir. Bu lamba IP44 seviyesinde tasarlanmıştır. Su sıçramalarına dayanıklı olan bu ürün, genel dış mekan kullanımı için ideal tercihtir.

## Şık bir ortam oluşturun

Bu dış mekan Duvar aklı, dış mekan alanınıza kolaylıkla uyum sağlaması ve her zaman istediğiniz atmosferi sunması için en yeni trendler ve yaşam tarzlarıyla tasarlandı.

# Teknik Özellikler

## Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Alüminyum

## Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Tamamen su geçirmez: Evet

## Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

## Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Klasik
- Tip: Direk Lambası
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 1,454 kg
- Yükseklik: 89,9 cm
- Uzunluk: 17,4 cm
- Genişlik: 17,4 cm

## Servis

- Garanti: 2 yıl

**Teknik özellikler**

- Şebeke elektriği: 50-60 Hz
- LED: Hayır
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: ampul birlikte verilmez
- Armatür/duy: E27
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: -
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 60 W
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf I
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet

- Işık kaynağı sayısı: 1

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8718696158173
- Net ağırlık: 1,45 kg
- Brüt ağırlık: 1,71 kg
- Yükseklik: 35,6 cm
- Uzunluk: 18,6 cm
- Genişlik: 23,6 cm
- Malzeme numarası (12NC): 915005382301



Yayın tarihi: 2024-06-17  
Sürüm: 0.477

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)