

PHILIPS

Ampul 60 W A60
E27

LED

2700 K

806 lm

15.000 saat



8718699622183



Eđi benzeri olmayan bir ampul

Günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü sağlayan son teknoloji LED ampul. Aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve ampul deęiřtirme sıklığını azaltacaksınız.

Yüksek kaliteli ışık

- Titreme görülmez

Özellikler

Titreme görülmez

Hızla ve ardı ardına titreyen ışık gözünüzü yorabilir, baş ağrısına, hatta ışığa duyarlı epilepsi hastalarının nöbet geçirmesine neden olabilir. Bu hoş

olmayan durum yaşantınızın bir parçası haline gelmemelidir. LED'ler sürücü akımına çabuk yanıt verdiklerinden dolayı titreme yapabilir. Ancak Philips LED'ler, sürücü akımındaki

dalgalanmaları en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır ve titremeye neden olan faktörler ortadan kaldırılmıştır. En ufak bir titreme bile görmezsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Cam türü: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Lamba Malzemesi: Plastik

Ampul boyutları

- Yükseklik: 10,8 cm
- Genişlik: 6 cm

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 12.000 h

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri

- Işın açısı: 150 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5 s
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K
- İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 2700 K
- Işık Akısı: 806 lm
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 100,00 lm/W

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Diğer özellikler

- Verim: 100 lm/W
- EU RoHS ile uyumludur: Evet

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699622183
- EOC: 871869962218300
- Ürün başlığı: LEDBulb 8-60W E27 2700K 1PF/12 TR

Güç

- Güç Faktörü (Kesir): 0.51

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 8 W
- Watt eşdeğeri: 60 W
- Güç Tüketimi: 8 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 10,8 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 12.000 h

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- Akış ölçüm referansı: Sphere
- Hat Frekansı: 50 to 60 Hz
- Dim Edilebilir: Hayır
- Kapak Tabanı: E27

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699622183
- Net ağırlık: 0,06 kg
- Brüt ağırlık: 0,08 kg
- Yükseklik: 13,7 cm
- Uzunluk: 6,1 cm
- Genişlik: 6,1 cm
- Malzeme numarası (12NC):
929002306267



Yayın tarihi: 2024-06-24
Sürüm: 0.225

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com