

PHILIPS

Moire Tavan
Lambası 17 W

Tavan Lambaları

4000 K

Beyaz



8718699681159



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED aydınlatma armatürleri, gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar

Işık etkisi

- Bu tavan lambası, genel aydınlatma deneyiminizi geliştirmek için ışığı akıllıca yeniden dağıtan İç İçe Optik teknolojisine sahiptir. Bu armatürün lensi, ışığı yayan ve eşit şekilde dağıtan, gözü yormayan hale getiren bir piramit mikro yapıya sahiptir.

Denemesi kolay

- Kolay kurulum

Işık etkisi

- Homojen ışık dağılımı

Üstün kalite

- Temizlemesi kolay

Özellikler

İç İçe Optik

Bu tavan lambası, genel aydınlatma deneyiminizi geliştirmek için ışığı akıllıca yeniden dağıtan İç İçe Optik teknolojisine sahiptir. Bu armatürün lensi, ışığı yayan ve eşit şekilde dağıtan, gözü yormayan hale getiren bir piramit mikro yapıya sahiptir.

Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Temizlemesi kolay

Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

Homojen ışık dağılımı

Işığı odalarınız arasında eşit ve homojen bir şekilde dağıtın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yuvarlak

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ev Ofis, Garaj
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 142 mA
- Verim: 111 lm/W

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,42 kg
- Yükseklik: 5 cm
- Uzunluk: 32 cm
- Genişlik: 32 cm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 320 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 1900
- Işık rengi: 4000
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- LED: Evet
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I

8718699681159

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699681159
- Net ağırlık: 0,44 kg
- Brüt ağırlık: 0,7 kg

- Yükseklik: 35,2 cm
- Uzunluk: 6,2 cm
- Genişlik: 35,2 cm



Yayın tarihi: 2025-03-18
Sürüm: 0.453

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com