

# PHILIPS

Doris Tavan  
Lambası 6 W

Tavan Lambaları


2700 K

Nikel

Su Geçirmez



8718699758820



## Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED aydınlatma armatürleri gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar.

### Denemesi kolay

- Kolay kurulum

### Güvenlik

- Neme dayanıklılık

### Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık
- Temizlemesi kolay

### Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

# Özellikler

## Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

## Neme dayanıklılık

Neme dayanıklılık, bu ürünü banyolarda, mutfaklarda, balkonlarda ve nemin göz önünde bulundurulduğu diğer alanlarda güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.

## Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskobik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi,

çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

## Temizlemesi kolay

Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

## 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

## Tasarım ve kaplama

- Renk: Nikel
- Malzeme: Metal, Plastik

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000

## Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

## Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2

## Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Banyo, Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ev Ofis, Garaj
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

## Diğer özellikler

- Lamba akımı: 40 mA
- Verim: 100 lm/W

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,26 kg
- Yükseklik: 7 cm
- Uzunluk: 22 cm
- Genişlik: 22 cm

## Servis

- Garanti: 5 yıl

## Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 220 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 600
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- LED: Evet
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf I

8718699758820

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8718699758820
- Net ağırlık: 0,29 kg
- Brüt ağırlık: 0,5 kg

- Yükseklik: 8 cm
- Uzunluk: 28 cm
- Genişlik: 28 cm



Yayın tarihi: 2024-11-22  
Sürüm: 0.238

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)