

PHILIPS

Filament Ampul
Şeffaf 100 W A60 E27

LED

2700 K

1521 lm

15.000 saat



8718699763015



Işık kalitesinden ödün vermeyen sıcak beyaz ışık

Bildiğiniz ve sevdiğiniz geleneksel şekillerde tasarlanmıştır. En yeni LED enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde geleneksel ampullerden yaklaşık %85 daha az enerji tüketir ve on kat daha uzun süre dayanır.

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Özellikler

Standart akkorların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Cam türü: Şeffaf
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Cam

Ampul boyutları

- Yükseklik: 10,4 cm
- Genişlik: 6 cm

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Cam

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Diğer özellikler

- Verim: 144 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699763015
- EOC: 871869976301500
- Ürün başlığı: LED classic 100W E27 WW A60 CL NDRFSRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.52
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 10,5 W
- Watt eşdeğeri: 100 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): D

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 10,4 cm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Tescil Numarası: 387429

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699763015
- Net ağırlık: 0,06 kg
- Brüt ağırlık: 0,1 kg
- Yükseklik: 14,6 cm
- Uzunluk: 6,5 cm
- Genişlik: 6,3 cm



Yayın tarihi: 2024-12-24
Sürüm: 0.289

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com