

# PHILIPS

Filament Ampul Buzlu  
120 W G120 E27

LED

6500 K

2000 lm

15.000 saat



8718699764975



## Mükemmel ışık kalitesine sahip parlak LED aydınlatma

Bildiğiniz ve sevdiğiniz geleneksel şekillerde tasarlanmıştır. En yeni LED enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde geleneksel ampullerden yaklaşık %86 daha az enerji tüketir ve on kat daha uzun süre dayanır.

### Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

### Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

### Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

# Özellikler

## Standart akkorların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

## Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

## Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan glob
- Soket: E27
- Cam türü: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Lamba Malzemesi: Cam

## Ampul boyutları

- Yükseklik: 17,7 cm
- Genişlik: 12,4 cm

## Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Cam

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

## Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K
- Nominal ışık akısı: 2000 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 0.5 s
- Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K
- İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 6500 K
- Işık Akısı: 2.000 lm
- Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM): 0,4
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 153,00 lm/W

**Çeşitli**

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

**Diğer özellikler**

- Verim: 153 lm/W
- EU RoHS ile uyumludur: Evet

**Ambalaj bilgileri**

- EAN: 8718699764975
- EOC: 871869976497500
- Ürün başlığı: LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4

**Güç**

- Güç Faktörü (Kesir): 0.51

**Güç tüketimi**

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 13 W
- Watt eşdeğeri: 120 W
- Güç Tüketimi: 13 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): D

**Ürün boyutları ve ağırlığı**

- Uzunluk: 17,7 cm

**Nominal değerler**

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

**Teknik özellikler**

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 374862
- Akış ölçüm referansı: Sphere
- Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri: 1
- Hat Frekansı: 50 to 60 Hz
- Dim Edilebilir: Hayır
- Kapak Tabanı: E27

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8718699764975
- Net ağırlık: 0,08 kg
- Brüt ağırlık: 0,19 kg
- Yükseklik: 19,6 cm
- Uzunluk: 12,8 cm
- Genişlik: 12,8 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929002372301



Yayın tarihi: 2024-06-19  
Sürüm: 0.285

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)