

# PHILIPS

Filament Ampul  
Buzlu 100 W A60 E27

LED

2200-2700 K

1521 lm

15.000 saat

Dimleme



8719514324114



## Kısıtlanabilir sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller hoş, sıcak bir beyaz ışık, son derece uzun ömür ve anında yüksek enerji tasarrufu sağlar. Klasik ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizin yerini mükemmel şekilde doldurur.

### Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi

### Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Genel oda aydınlatması için mükemmel seçim

# Özellikler

## %90'a varan enerji tasarrufu



LED teknolojisi, standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %90'a varan enerji

tasarrufu sağlar. Böylece kendi masrafını çıkarır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi korumaya da yardımcı olur.

## Genel aydınlatma için mükemmel seçim



Tüm çevrede aydınlatma için standart Philips LED ampullerle modern aydınlatma, genel oda aydınlatması için mükemmeldir.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Cam türü: Buzlu
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Belirli dim etme anahtarları ile
- Lamba Malzemesi: Cam

## Ampul boyutları

- Yükseklik: 10,8 cm
- Genişlik: 6 cm

## Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Cam

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

## Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2200-2700 K
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, WarmGlow

## Diğer özellikler

- Verim: 144 lm/W

#### Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514324114
- EOC: 871951432411400
- Ürün başlığı: LED classic 100W A60 E27 FR WGD90 SRT4

#### Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.9
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 10,5 W
- Watt eşdeğeri: 100 W
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): D

#### Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 10,8 cm

#### Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Tescil Numarası: 453260

#### Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514324114
- Net ağırlık: 0,03 kg
- Brüt ağırlık: 0,05 kg
- Yükseklik: 14,6 cm
- Uzunluk: 6,5 cm
- Genişlik: 6,3 cm



Yayın tarihi: 2025-01-22  
Sürüm: 0.438

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)