

PHILIPS

Magneos Tavan
Lambası 20 W Kare


Tavan Lambaları

2700 K

Siyah



8719514328822



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED Slim Downlight, genel aydınlatma uygulamalarında kullanım için doğal bir ışık etkisi sağlar. Alçak tavanlar için ince bir şahe serdir ve evin her yerinde zarif bir ambiyans yaratır. Gözlerinizi yormayan rahat ışık.

Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.
- Kolay kurulum

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık

Malzeme ve kaplama

- Yüksek kaliteli metal malzeme

Dayanıklılık

- 25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler


Alçak tavanlar için uygunince tasarım Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskopik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Yüksek kaliteli metal malzeme



Güçlü bir yüzey için dayanıklı ve çekici metal malzeme.

25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 25.000 saate kadar uzatır

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 12.500

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Işın açısı: 110 °
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ev Ofis, Garaj
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 185 mA
- Verim: 95 lm/W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,73 kg
- Yükseklik: 2,8 cm
- Uzunluk: 28,5 cm
- Genişlik: 28,5 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 25.000 h
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 1900
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- LED: Evet
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 20
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514328822
- Net ağırlık: 0,73 kg
- Brüt ağırlık: 0,86 kg
- Yükseklik: 29,5 cm
- Uzunluk: 3,3 cm
- Genişlik: 29 cm



Yayın tarihi: 2025-01-28
Sürüm: 0.402

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com