

PHILIPS

Filament Ampul
Amber 50 W G95 E27

LED

2200 K

640 lm

15.000 saat

Dimleme



8719514337770



Ev için son teknoloji LED ampul

Bu Philips LED ampul hoş bir ekstra sıcak ışık, son derece uzun bir ömür ve anında, önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Alev rengi sıcaklığıyla bu ampul, rahat bir atmosfer yaratmak için mükemmel seçimdir.

Dim edilebilir ekstra sıcak beyaz ışık


- Dim edilebilir ekstra sıcak beyaz ışık

Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, hem açık hem kapalı durumda çekici görünüş

- Hem açık hem de kapalıyken hoş görünür

Özellikler

Dim edilebilir ekstra sıcak beyaz ışık



Size özel ortamınızı oluşturmak için dim edilebilen ekstra sıcak beyaz ışıklarla odanızda hoş ve sıcak bir ambiyans sunar.

Hem açık hem de kapalıyken hoş görünür



Görünür filamentli ile bu güzel ampul her odaya stilve nostalji katar. Hem açık hem de kapalıyken hoş görünür.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan glob
- Soket: E27
- Kısılabilir: Belirli dim etme anahtarları ile
- Lamba Malzemesi: Cam

Ampul boyutları

- Yükseklik: 14 cm
- Genişlik: 9,5 cm

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Cam

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2200 K
- Nominal ışık akısı: 640 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 822 | CCT of 2200K

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, Dekoratif

Diğer özellikler

- Verim: 110 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514337770
- EOC: 871951433777000
- Ürün başlığı: LEDCLA 50W G95 E27 922 GOLD D 1PF/4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 5,8 W
- Watt eşdeğeri: 50 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): E

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 14 cm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Tescil Numarası: 574377

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514337770
- Net ağırlık: 0,06 kg
- Brüt ağırlık: 0,11 kg
- Yükseklik: 18,2 cm
- Uzunluk: 10,2 cm
- Genişlik: 13 cm



Yayın tarihi: 2024-11-22
Sürüm: 0.271

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com