

# PHILIPS

Ampul 100 W A65  
E27

LED

4000 K

1450 lm

10.000 saat



8719514377790



## Ev için son teknoloji LED ampul

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul değiştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

### Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Philips ambalajının üzerinde yazanlara güvenin.
- Cıva içermez

# Özellikler

## UV ya da IR yoktur

Işığın kızılötesi olmayışı, hiç ısı yayılmadığı; ultraviyole olmayışı ise bu ışık altındaki kumaşların ve ürünlerin renginin solmayacağı anlamına gelir.

## Cıva içermez



Cıva içermemesi, tehlikesiz atık bertarafına olanak tanır ve bu özellik, mevcut alanınızı daha sürdürülebilir hale getirmenin kolay bir yolunu sunar.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

## Ampul boyutları

- Yükseklik: 12 cm
- Genişlik: 6 cm

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 10.000 h

## Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 150 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K
- Nominal ışık akısı: 1450 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K

## Çeşitli

- Göz Konforu: Hayır

## Diğer özellikler

- Verim: 96 lm/W

## Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514377790
- EOC: 871951437779000
- Ürün başlığı: Ecohome LED Bulb 15W 1450lm E27 840 RCA

## Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 15 W
- Watt eşdeğeri: 100 W

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 12 cm

## Nominal değerler

- Nominal en yüksek yoğunluk: 286 cd

## Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

## Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514377790
- Net ağırlık: 0,04 kg
- Brüt ağırlık: 0,07 kg
- Yükseklik: 14,8 cm
- Uzunluk: 6,2 cm
- Genişlik: 6,2 cm



Yayın tarihi: 2025-04-02  
Sürüm: 0.100

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)