

# PHILIPS

Kapsül 40 W G9 G9

LED

2700 K

470 lm

15.000 saat



8720169301696



## Sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller güzel ve sıcak beyaz ışık, olağanüstü uzun ömür ve anında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Saf ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizi için mükemmel bir alternatiftir.

### Yüksek kaliteli ışık

- Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık

### Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- %80'e varan enerji tasarrufu

### Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Günlük kullanım için basit LED

# Özellikler

## Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık



Bu ampul 2700 K renk sıcaklığına sahiptir ve size rahatlamak için mükemmel olan sıcak, sakin bir

atmosfer sağlar. Bu 2700 K ışık ev aydınlatma tasarımı için idealdir.

## %80'e varan enerji tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufundan yararlanın. Mevcut akkor ve halojen ampullerinizi değiştirerek anında %80'den fazla tasarruf edin.

## Günlük Kullanım İçin Basit LED

Philips'in günlük LED'i temel aydınlatma ihtiyaçlarınızı için mükemmel bir ampuldür. Philips LED'den beklediğiniz güzel ışığı ve güvenilir performansı uygun bir fiyata sunar.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit küre
- Soket: G9
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

## Ampul boyutları

- Yükseklik: 5,2 cm
- Genişlik: 1,6 cm

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h

## Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 320 °
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 470 lm

## Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

## Diğer özellikler

- Verim: 127 lm/W

## Ambalaj bilgileri

- EAN: 8720169301696
- EOC: 872016930169600
- Ürün başlığı: LED 40W G9 WW RF ND SRT6

## Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: AC 220-240 V
- Watt: 3,7 W
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): E

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 5,2 cm

#### Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Tescil Numarası: 1932584

#### Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169301696
- Net ağırlık: 0,01 kg
- Brüt ağırlık: 0,01 kg
- Yükseklik: 12,7 cm
- Uzunluk: 2,5 cm
- Genişlik: 6,3 cm



Yayın tarihi: 2025-04-12  
Sürüm: 0.266

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)