

PHILIPS

天花板燈

myLiving

32168 Tafoni

白色

6947830439867



一盞燈具。切換一個開關 即可營造三種照明設定。

變換亮度，創造最符合當下心情的照明環境。Philips SceneSwitch LED 天花板燈為您營造最符合當下情境的完美光線亮度，無需調光器或額外的安裝，搭配您現有的開關即可

輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

環境光效

- 柔和夜燈

優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線
- 輕鬆清洗

控制功能

- 可調式牆壁開關調光

耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

規格

輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

柔和夜燈

幫助您所愛的人在柔和的夜燈下入睡。

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

輕鬆清洗

材質平滑易清洗，讓家中從地板到天花板都隨時耀眼動人。

可調式牆壁開關調光

讓您輕鬆將燈光調暗至所需的亮度。

使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

焦點

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 更換週期數目: 15,000

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 效率: 105 lm/W

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.9 kg
- 高度: 9 cm
- 長度: 40 cm
- 寬度: 40 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 400 mm
- 燈具總流明輸出: 3150
- 光色: 6500
- 主電源: AC 100-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6947830439867
- 淨重: 0.9 kg
- 淨重: 1.13 kg

- 高度: 43.8 cm
- 長度: 9 cm
- 寬度: 44.5 cm
- 材質編號 (12NC): 915005744801



發行日期: 2024-09-17
版本: 0.77

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com