

PHILIPS

鹵素聚光燈

50 W

GU5.3 燈座

暖白光

8711500885708



優異鹵素照明效果

提供明亮閃耀且亮度調節功能優異的光源產品。為風尚的居家環境營造理想情調。

個人情境營造

- 最佳亮度調節功能可調暗光源，營造舒適溫馨的氣氛

打造舒適溫馨的氣氛

- 明亮的鹵素燈光能提供更好的對比效果，讓重點更明確
- 明亮閃耀的照明效果可讓您在居家中創造專屬的燈光氛圍

創造裝飾效果

- 重點照明有助於完美聚焦於目標上

規格

最佳亮度調節

此款燈可搭配各式亮度調節器使用，不僅能夠以 0% 的精密調幅將燈光調暗，還能營造與您慣用的白熾燈效果相同的舒適溫馨氣氛。

鹵素燈對比清晰，讓您一目了然

明亮鹵素燈光不僅能加強對比效果、讓文字更加清晰，視線也會變得更加清楚。而且，明亮光線可讓眼睛較為放鬆，有助於輕鬆聚焦。

明亮閃耀的照明

透明鹵素燈屬於閃耀光源，可在其照明處提供絕佳的反射光，並在沒有照明到的地方呈現清楚的陰影。飛利浦鹵素燈可在房間中營造裝飾性的照明效果，讓您的房間更加出色。

裝飾性重點照明燈具

此款飛利浦燈非常適合運用於家中別具風格的房間，其重點照明效果可清楚地呈現出焦點所在。

焦點

燈泡特性

- 形狀: 聚光燈
- 插座: GU5.3
- 可調式: 是

燈泡尺寸

- 高度: 51 mm
- 寬度: 46 mm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 2 年
- 標稱使用壽命: 2,000 h

照明特性

- 應用: 重點照明
- 光束角度: 36°
- 演色性指數 (CRI): 100
- 色溫: 2800 K
- 光色類別: 暖白光
- 相關色溫 (標稱): 3000 K

耗電量

- 電壓: 12 V
- 瓦數: 50 W
- 耗電量: 50 W

額定值

- 額定壽命: 2,000 h

技術規格

- 可調光: 是
- 燈座基底: GU5.3

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8711500885708
- 淨重: 0.03 kg
- 淨重: 0.04 kg
- 高度: 5.6 cm
- 長度: 4.6 cm
- 寬度: 4.6 cm



發行日期: 2024-11-22
版本: 0.502

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com