

# PHILIPS

燈泡 93W T45 E27  
x4

LED

6500K

1400lm

25000h

8718699688806



## 無可比擬的燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

### 高品質照明

- 不會有燈具閃爍
- 整體光源

### 選擇永續型解決方案

- 燈泡使用壽命長達 15 年

# 規格

## 不會有燈具閃爍

如果燈具頻繁閃爍，不只會造成您的眼睛不適、引起頭痛，甚至會對患有急性光過敏症的人產生嚴重傷害。燈具閃爍既擾人又沒有必要。LED 會閃爍，主因是 LED 會快速回應驅動器電流。然而，飛利浦 LED 的設計將驅動器的電流輸出降到最低，消除了造成燈具閃爍的因素，所以您絕不會看到燈具閃爍。

## 整體光源

此款 LED 燈泡的造型設計兼具創新與復古，光束擴展邊緣也不會形成陰影。您可以享受環繞四周的暖白光。

## 15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

# 焦點

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: T45
- 插座: E27
- 可調式: 無

## 燈泡尺寸

- 高度: 13.5 cm
- 寬度: 4.5 cm

## 耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 25,000 h

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品, 且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 照明特性

- 光束角度: 240 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 額定光通量: 1400 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 865 | CCT of 6500K

## 其他

- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 效率: 127 lm/W

## 包裝資訊

- EAN: 8718699688806
- EOC: 871869968880600
- 產品名稱: LEDStick 11W E27 6500K 4CT/3 TW

## 耗電量

- 功率因數: 0.9
- 電壓: 100-240 V
- 瓦數: 11 W
- 等效瓦數: 93 W

## 產品尺寸與重量

- 長度: 13.5 cm

## 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699688806
- 淨重: 0.26 kg
- 淨重: 0.3 kg
- 高度: 15.8 cm
- 長度: 8.9 cm
- 寬度: 28 cm
- 材質編號 (12NC): 929002232945



發行日期: 2024-11-18  
版本: 0.57

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證, 對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意, 本文件提及之資訊並非任何商業合約, 亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)