

# PHILIPS

超薄型天花板燈 36W

天花板燈


4000K

淺灰色

可調光



8720169285286



## 用高品質燈光點亮更光明的未來

採用微光學設計和高品質 LED，創造出均勻明亮的燈光環境，減少眩光和藍光危害，營造第二個視覺空間，妥善呵護雙眼的健康

### 輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

### 控制功能

- 階段調光

### 使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 減少眩光。舒適加分。

### 呵護眼睛

- 高品質 LED 燈呈現鮮明色彩
- 無藍光危害，無可見閃爍
- 3D 背光可抑制對比眩光

# 規格

## 輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

## 階段調光

不同的調光等級可供選取，營造適合當下的完美氣氛。

## 柔光網點技術打造的 EyeComfort

柔光網點技術可強化您在日常生活的整體照明體驗。印製的 3D 圖案有助於發散光線，微透鏡技術產生均勻的光線分佈，明顯減少眩光。照明效果不但是柔和均勻的光線，也為您的眼睛帶來更多舒適感，它也能巧妙地重新分佈光線，減少照明區域裡讓人刺眼的照明。

## 高品質 LED 燈

這款飛利浦燈具內建優質 LED 技術。一開啟即可實現最佳光輸出，呈現鮮明色彩，提高孩子繪畫或閱讀的辨色能力

## 燈光的生物安全

本款天花板燈屬於 RGO 等級，表示這些 LED 產品不具藍光危害，使用上安全無虞，且沒有可見閃爍，能營造宜人燈光環境，呵護雙眼健康

## 3D 背光

除了主光源以外，其他間接光源從背面照亮天花板的昏暗區域，可降低空間中明暗對比，抑制對比眩光，提供舒適的照明效果。

# 焦點

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

## 設計與外型

- 顏色: 淺灰色
- 材質: 塑膠

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

## 照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 97
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

## 其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式

## 其他特性

- 燈電流: 150-420 mA
- 效率: 105 lm/W

## 耗電量

- 功率因數: 0.9

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 1.86 kg
- 高度: 2.8 cm
- 長度: 55 cm
- 寬度: 55 cm

## 服務

- 保固: 1 年

#### 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 550 mm
- 燈具總流明輸出: 3800(w/o diffuser)
- 光色: 4000
- 主電源: AC 100-240
- 可調式燈具: 階段調光 - 請勿搭配調光器使用
- LED: 是
- IP 防護等級: IP20

- 防護等級: 等級 II

#### 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169285286
- 淨重: 1.86 kg
- 淨重: 3.18 kg
- 高度: 59.8 cm
- 長度: 5.5 cm
- 寬度: 59 cm



發行日期: 2024-11-22  
版本: 0.147

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所含資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)