

PHILIPS

燈泡 98W A60 E27

LED

6500K

1495lm

20000h

8720169339057



明亮 LED 燈帶來優異的照明品質

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

選擇永續型解決方案

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- 不含水銀

規格

無紫外線或紅外線

光束不含紅外線表示，在此光線下不會發熱，光束也無紫外線，表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

不含水銀

焦點

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

燈泡尺寸

- 高度: 12 cm
- 寬度: 6 cm

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 20,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 180 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 額定光通量: 1495 lm

其他特性

- 效率: 133 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8720169339057
- EOC: 872016933905700
- 產品名稱: LEDBulb 11.2W 6500K W A60 1CT/12 L TW

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: AC 100-240 V
- 瓦數: 11.2 W
- 等效瓦數: 98 W

產品尺寸與重量

- 長度: 12 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169339057
- 淨重: 0.05 kg
- 淨重: 0.06 kg
- 高度: 11.9 cm
- 長度: 6.3 cm
- 寬度: 6.3 cm



發行日期: 2024-11-22
版本: 0.48

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com