

# PHILIPS

3.5 吋 DL032 內嵌  
式燈 5.9W 105 公釐

嵌燈

4000K

白色

8721103037695



## 舒視、不傷眼的 LED 照明

Philips EyeComfort LED 下照燈配有舒視的光源，在照亮空間的同時，為您的眼睛提供悉心呵護。

### 輕鬆安裝

- 安裝超簡單。燈具兩側的整合夾即可固定到位，無需使用螺絲安裝。GU10 連接器纜線可輕鬆連接燈泡。

### 輕鬆體驗

- 此款燈具設計內斂低調，是低天花板房間的理想選擇。

### 呵護眼睛

- 高品質 LED 燈呈現鮮明色彩

# 規格

## 易於安裝

安裝超簡單。燈具兩側的整合夾即可固定到位，無需使用螺絲安裝。GU10 連接器纜線可輕鬆連接燈泡。

## 適合低天花板吊掛輕薄設計

### 高品質 LED 燈

這款飛利浦燈具內建優質 LED 技術。一開啟即可實現最佳光輸出，呈現鮮明色彩，提高孩子繪畫或閱讀的辨色能力

# 焦點

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

## 耐用性

- 更換週期數目: 10,000

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

## 照明特性

- 光束角度: 110°
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

## 其他

- 特殊設計: 浴室, 臥室, 飯廳, 家庭辦公室, 廚房, 客廳
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 嵌燈
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

## 其他特性

- 燈電流: 220VAC:62110VAC:98 mA
- 效率: 94 lm/W

## 耗電量

- 瓦數: 5.9 W

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.06 kg
- 嵌入長度: 9.0 cm
- 嵌入寬度: 9.0 cm
- 高度: 4 cm
- 內嵌距離: 5 cm

## 服務

- 保固: 2 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 20,000 h
- 直徑: 105 mm
- 燈具總流明輸出: 560
- 光色: 4000
- 主電源: AC 110-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II
- 光源數: 1

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8721103037695
- 淨重: 0.06 kg
- 淨重: 0.08 kg
- 高度: 11.3 cm
- 長度: 11 cm
- 寬度: 4.5 cm



發行日期: 2025-03-11  
版本: 0.52

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)