

PHILIPS

鹵素蠟燭型燈泡

28 W (40 W)

E14 燈座

暖白光

8727900907766



常見造型，閃耀鹵素燈光

傳統燈泡已經進化。飛利浦省電技術與一般標準燈泡相較，能節省 30% 的電力，品質保證。高品質的全新經典造型燈泡可調光，讓您以最省錢的方式節能。

適合各式燈具

- 仿傳統白熾燈外型設計

個人情境營造

- 明亮的光線，讓工作或休閒更加輕鬆
- 最佳亮度調節功能可調暗光源，營造舒適溫馨的氣氛

值得信任的明燈

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明

規格

經典外型設計

此系列光源採用仿傳統白熾燈泡、蠟燭、球泡型燈或聚光燈的外型設計。讓您以更聰明的投資，享受相似的外型與光源感受。

高品質光源

明亮的光線能夠在您工作或休閒時提振精神、提昇效率。此燈泡讓您維持專注，事半功倍。

最佳亮度調節

此款燈可搭配各式亮度調節器使用，不僅能夠以 0% 的精密調幅將燈光調暗，還能營造與您慣用的白熾燈效果相同的舒適溫馨氣氛。

品質可靠

飛利浦實現其對光源效能的承諾。您可放心信賴飛利浦包裝上對照明輸出、使用壽命和白熾燈瓦數換算的說明。

焦點

燈泡特性

- 形狀: 蠟燭燈
- 插座: E14
- 可調式: 是
- 燈泡表層: 透明

燈泡尺寸

- 高度: 36 mm
- 寬度: 99.5 mm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 1.5 年
- 更換週期數目: 8,000
- 標稱使用壽命: 2,000 h

照明特性

- 應用: 閃亮光線
- 演色性指數 (CRI): 100
- 色溫: 2800 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 370 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮 s
- 相關色彩溫度 (規範): 2800 K
- 光通量: 400 lm
- 光效 (額定) (標準): 14.3 lm/W

功率

- 功率因數 (比值): 1

耗電量

- 電壓: 120 V
- 瓦數: 28 W
- 等效瓦數: 40 W
- 耗電量: 28 W

額定值

- 額定壽命: 2,000 h

技術規格

- 可調光: 是
- 燈座基底: E14

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8727900907766
- 淨重: 0.02 kg
- 淨重: 0.03 kg
- 高度: 10.2 cm
- 長度: 3.6 cm
- 寬度: 3.6 cm
- 材質編號 (12NC): 925636936301



發行日期: 2024-09-17
版本: 0.406

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com