

PHILIPS

線型日光燈管

T5 Essential

14 W

G5

冷白光

927925984058



輕薄設計, 適合搭配明亮時尚的居家風格

選擇飛利浦 T5, 將輕薄設計帶入各種應用, 營造出時尚的居家氛圍。其 Super 80 Color 技術能提供出色的照明品質, 美化任何裝潢效果。

節能

- 節能

時尚現代的燈座

- 適合明亮時尚的居家風格搭配的輕薄設計

提供最明亮的照明

- 更加明亮的照明帶來鮮明生動的體驗

高流明輸出造就高效率

- 高啟動照明輸出

規格

節能

輕薄必備

為家庭使用提供值得信賴的優雅小型照明解決方案

更為明亮

高效能的螢光燈結合 BrightBoost 技術，演繹正確色彩，更加明亮

高啟動照明輸出

高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源，居家應用的自然飽和度更臻理想。

焦點

燈泡特性

- 插座: G5
- 可調式: 無

耐用性

- 標稱使用壽命: 15,000 h

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 82
- 光色類別: 冷白光
- 相關色溫 (標稱): 4000
- 光通量: 1,350 lm
- 光效 (額定) (標準): 88 lm/W

耗電量

- 瓦數: 14 W
- 耗電量: 14.3 W

技術規格

- 光輸出: 1,240 lm
- 形狀: 線型日光燈管
- 可調光: 否
- 燈座基底: G5

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8711500570338
- 淨重: 0.04 kg
- 淨重: 0.05 kg
- 高度: 1.7 cm
- 長度: 56.3 cm
- 寬度: 1.7 cm



發行日期: 2024-12-16
版本: 0.552

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com