

# PHILIPS


Настенный светильник  
Raindrop, 60 Вт, цоколь  
E27, без лампы в комплекте

myGarden

Без лампы

Черный

Водонепроницаемая



01652/30/PN



## Наслаждайтесь красотой сада

Украсьте пространство вокруг дома с помощью черного настенного светильника Philips myGarden с корпусом из высококачественного алюминия. Теплый свет энергосберегающей лампы создаст изысканное освещение для сада или террасы.

**Простое решение для уличного освещения**

- IP44 — защита от непогоды

# Особенности

## IP44 — защита от непогоды



Пассивный инфракрасный датчик Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP обозначается двумя цифрами: первая указывает на уровень защиты от пыли, а вторая — от воды. Пассивный инфракрасный датчик

Philips соответствует стандарту IP44: он защищен от брызг и идеально подходит для использования вне помещений.

# Технические характеристики

## Дизайн и отделка

- цвет: черный
- Материал: Алюминий

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Полностью водонепроницаемый корпус: Да

## Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

## Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Классический
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 1,500 kg
- Высота: 42,8 см
- Длина: 30 см
- Ширина: 38,1 см

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

## Технические характеристики

- Электропитание: 50–60 Гц
- Светодиод: нет
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: лампа не входит в комплект
- Источник света/цоколь: E27
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: –
- Максимальная мощность сменной лампы: 60 W
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: Да
- Количество источников света: 1

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696169872
- Масса нетто: 1,5 kg
- Масса брутто: 2,2 kg
- Высота: 43,3 см
- Длина: 27 см
- Ширина: 27 см



Дата выпуска: 2024-12-05  
Версия: 0.235

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)