

PHILIPS

Фонарный светильник
Arbour, 6 Вт

myGarden

2700 К

Антрацит

Водонепроницаемая



16463/93/16



Оживите сад с помощью красивого света


Светодиодный фонарный светильник Philips Arbour серо-антрацитового цвета для наружного освещения представляет собой светящийся куб внутри прочного подвесного корпуса из литого алюминия. Продуманная конструкция освещает дорожки и открытые пространства вне помещений лучами рассеянного теплого белого света.

Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа
- Долгий срок службы — до 25 лет
- Теплый белый свет
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

Создано специально для вашего сада

- IP44 — защита от непогоды



Особенности

Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у традиционных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Высококачественная светодиодная лампа




Эта лампа создана на основе уникальной светодиодной технологии, разработанной Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светоотдачу, которая сделает цвета в вашем доме еще ярче.

Долгий срок службы



Источник света, на который можно положиться. Срок службы светодиодной лампы, поставляемой с этим светодиодным светильником Philips, составляет 25 000 часов, что соответствует 25 годам при использовании в среднем 3 часа в день (не менее 13 000 циклов включения-выключения). Так приятно иметь превосходное освещение в доме и не беспокоиться об обслуживании или замене ламп.

Теплый белый свет



Свет может иметь разную цветовую температуру, которая обозначается в единицах по шкале Кельвина (К). Лампы с низкой температурой по шкале Кельвина излучают теплый, более мягкий свет, а лампы с более высоким значением температуры — более холодный свет. Эта лампа Philips излучает теплый белый свет, создающий уютную атмосферу.

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

IP44 — защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP обозначается двумя цифрами: первая указывает на уровень защиты от пыли, а вторая — от воды. Этот уличный светильник соответствует стандарту IP44: он защищен от брызг и идеально подходит для использования вне помещений.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Антрацитовый
- Материал: Алюминий

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да

Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Фонарные светильники
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 2,010 kg
- Высота: 77 см
- Длина: 10 см
- Ширина: 10 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Общий световой поток светильника: 600 lm
- Электропитание: 50 Гц
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: E
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 6 W
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс II
- Заменяемый источник света: нет
- Количество источников света: 1

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696131275
- Масса нетто: 2,01 kg
- Масса брутто: 2,24 kg
- Высота: 79,1 см
- Длина: 11,1 см
- Ширина: 11,1 см



Дата выпуска: 2024-12-04
Версия: 0.396

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com