

PHILIPS

Настенный светильник
Harvest, 42 Вт, цоколь E27,
без лампы в комплекте

myGarden

Без лампы

Черный

Водонепроницаемая



17235/30/PN



Невероятные моменты на свежем воздухе

Черная версия настенного фонаря myGarden от Philips в ретро-дизайне делает ваш досуг на свежем воздухе более стильным. Высококачественные материалы и черное покрытие идеально дополняют стиль окружающего пространства.

Разработаны для использования на улице

- Высококачественные материалы

Особые свойства

- Защита от непогоды

Наслаждайтесь времяпровождением на свежем воздухе

- Создайте дружескую атмосферу и стильный дизайн

Особенности

Высококачественные материалы

Этот уличный светильник Philips изготовлен из высококачественных материалов с превосходной отделкой. Этот надежный и долговечный продукт будет устойчив к коррозии и пятнам при любых погодных условиях.

Создайте стильный дизайн

Этот настенный уличный светильник создан с учетом последних модных тенденций. Он идеально подойдет для освещения пространства вокруг дома и создаст атмосферу, о которой вы давно мечтали.

Защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности и прошел строгую проверку степени водозащиты. Степень защиты IP обозначается двумя цифрами: первая указывает уровень защиты от пыли, а вторая — от воды. Этот светильник соответствует стандарту IP44: он защищен от брызг и идеально подходит для использования вне помещений.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: черный
- Материал: Алюминий

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- С регулировкой яркости: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да

Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Классический
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,833 kg
- Высота: 22,9 см
- Длина: 20,8 см
- Ширина: 12,7 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Электропитание: 50 Гц
- Светодиод: нет
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: лампа не входит в комплект
- Источник света/цоколь: E27
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: –
- Максимальная мощность сменной лампы: 42 W
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: Да
- Количество источников света: 2

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696156780
- Масса нетто: 0,83 kg
- Масса брутто: 1,04 kg
- Высота: 24,8 см
- Длина: 12,8 см
- Ширина: 22,3 см



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.445

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com