

# PHILIPS


Наземный светильник/  
уличный прожектор Moss,  
3 Вт

myGarden

2700 К

Нержавеющая сталь

Водонепроницаемая



17306/47/16



## Любуйтесь ночным освещением сада

Этот прочный светодиодный встраиваемый светильник акцентного освещения Philips myGarden Moss из нержавеющей стали подсвечивает подъездные и пешеходные дорожки, не нарушая гармонии вашего сада. А благодаря материалам премиум-класса и высококачественным светодиодным лампам Philips он практически не требует обслуживания после установки.

### Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа
- Долгий срок службы — до 15 лет
- Теплый белый свет
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

### Создано специально для вашего сада

- IP67 — защита от непогоды

# Особенности

## Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у традиционных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

## Высококачественная светодиодная лампа



Эта лампа создана на основе уникальной светодиодной технологии, разработанной Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светоотдачу, которая сделает цвета в вашем доме еще ярче.

## Долгий срок службы



Надежный источник света. Срок службы встроенных светодиодов, используемых в этой лампе Philips, составляет до 15 000 часов, что соответствует 15 годам при использовании в среднем 3 часа в день (не менее 13 000 циклов включения-выключения). Так приятно иметь превосходное освещение в доме и не беспокоиться об обслуживании или замене ламп.

## Теплый белый свет



Свет может иметь разную цветовую температуру, которая обозначается в единицах по шкале Кельвина (К). Лампы с низкой температурой по шкале Кельвина излучают теплый, более мягкий свет, а лампы с более высоким значением температуры — более холодный свет. Эта лампа Philips излучает теплый белый свет, создающий уютную атмосферу.

## 5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

## IP67 — защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP обозначается двумя цифрами: первая указывает уровень защиты от пыли, а вторая — от воды. Светильник соответствует стандарту IP67: он защищен от повреждений при кратковременном погружении в воду и идеально подходит для освещения тропинок или подъездных дорожек. Прочная конструкция позволяет устанавливать его даже на подъездах к гаражу.

# Технические характеристики

## Дизайн и отделка

- цвет: Нержавеющая сталь
- Материал: Нержавеющая сталь

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да

## Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90

## Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Точки/стержни заземления
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,32 kg
- Габаритная длина: 10,5 см
- Габаритная ширина: 10,5 см
- Длина: 11,4 см
- Глубина встраивания: 11,5 см
- Ширина: 11,4 см

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

## Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Общий световой поток светильника: 270
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 3 W
- Код IP: IP67
- Класс защиты: Класс II
- Заменяемый источник света: нет
- Количество источников света: 1

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696120606
- Масса нетто: 0,32 kg
- Масса брутто: 0,37 kg
- Высота: 12,8 см
- Длина: 12,3 см
- Ширина: 12,3 см



Дата выпуска: 2024-11-22  
Версия: 0.463

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)