

# PHILIPS

Настенный светильник  
Antelope, 5,5 Вт

myGarden


4000 К

Белый

Водонепроницаемая



17320/31/P3



## Оживите сад с помощью красивого света

Светодиодный настенный светильник Philips Antelope белого цвета для наружного освещения изготовлен из прочных высококачественных синтетических материалов. Светильник в виде шляпки распределяет рассеянный холодный белый свет во всех направлениях для лучшего освещения пространства вокруг дома.

### Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа
- Долгий срок службы — до 25 лет
- Холодный белый свет
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

### Создано специально для вашего сада

- IP44 — защита от непогоды

# Особенности

## Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у традиционных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

## Высококачественная светодиодная лампа




Эта лампа создана на основе уникальной светодиодной технологии, разработанной Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светоотдачу, которая сделает цвета в вашем доме еще ярче.

## Долгий срок службы



Источник света, на который можно положиться. Срок службы светодиодной лампы, поставляемой с этим светодиодным светильником Philips, составляет 25 000 часов, что соответствует 25 годам при использовании в среднем 3 часа в день (не менее 13 000 циклов включения-выключения). Так приятно иметь превосходное освещение в доме и не беспокоиться об обслуживании или замене ламп.

## Холодный белый свет



Свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением этого показателя излучают теплое, мягкое свечение, тогда как лампы с высоким значением отличаются холодным, более ярким светом. Этот светильник излучает холодный белый свет, который будет заряжать вас энергией день за днем.

## 5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

## IP44 — защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP обозначается двумя цифрами: первая указывает на уровень защиты от пыли, а вторая — от воды. Этот уличный светильник соответствует стандарту IP44: он защищен от брызг и идеально подходит для использования вне помещений.

# Технические характеристики

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да

## Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

## Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,450 kg
- Высота: 26,9 см
- Длина: 19,9 см
- Ширина: 8,9 см

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

## Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Общий световой поток светильника: 600 lm
- Электропитание: 50 Гц
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 6 W
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс II
- Заменяемый источник света: нет
- Количество источников света: 1

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696150566
- Масса нетто: 0,45 kg
- Масса брутто: 0,57 kg
- Высота: 28,1 см
- Длина: 9,6 см
- Ширина: 20,6 см



Дата выпуска: 2024-12-05  
Версия: 0.411

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)