

PHILIPS

Настенный светильник
Shovel, 42 Вт, цоколь E27,
без лампы в комплекте

myGarden

Без лампы

Нержавеющая сталь

Водонепроницаемая



17335/47/PN



Оживите сад с помощью красивого света

Настенный фонарь Philips Shovel из нержавеющей стали придаст стене стильный и прочный внешний вид. Фонарь излучает свет вверх и вниз, создавая превосходный эффект омывающего освещения фасадов. Вам остается лишь наслаждаться видом сада.

Украсьте Ваш сад

- Высококачественная нержавеющая сталь и превосходные синтетические материалы.

Особые свойства

- Удобная установка
- Защита от непогоды

Наслаждайтесь времяпровождением на свежем воздухе

- Создайте дружескую атмосферу и стильный дизайн

Особенности

Высококачественные материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и превосходных синтетических материалов.

Удобная установка



Порой бывает сложно установить светильник. Удобству установки светильников для наружного освещения Philips уделено большое внимание. Комплект включает в себя ключ для затяжки крепежа при установке.

Защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности и прошел строгую проверку степени водозащиты. Степень защиты IP обозначается двумя цифрами: первая указывает уровень защиты от пыли, а вторая — от воды. Этот светильник соответствует стандарту IP44: он защищен от брызг и идеально подходит для использования вне помещений.

Создайте стильный дизайн

Этот настенный уличный светильник создан с учетом последних модных тенденций. Он идеально подойдет для освещения пространства вокруг дома и создаст атмосферу, о которой вы давно мечтали.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Нержавеющая сталь
- Материал: Нержавеющая сталь

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Полностью водонепроницаемый корпус: Да

Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,295 kg
- Высота: 12,7 см
- Длина: 14,7 см
- Ширина: 15,5 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Электропитание: 50–60 Гц
- Светодиод: нет
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: лампа не входит в комплект
- Источник света/цоколь: E27
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: –
- Максимальная мощность сменной лампы: 42 W
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс II
- Заменяемый источник света: Да
- Количество источников света: 1

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696153901
- Масса нетто: 0,3 kg
- Масса брутто: 0,4 kg
- Высота: 17,1 см
- Длина: 13,6 см
- Ширина: 15,6 см



Дата выпуска: 2024-12-05
Версия: 0.339

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com