

PHILIPS

Настенный светильник
Shadow, 4,5 Вт

myGarden

2700 К

Антрацит

Водонепроницаемая



17351/93/PO



Оживите сад с помощью красивого света

Светодиодный настенный светильник Philips Shadow из литого алюминия придаст стене стильный и прочный внешний вид. Благодаря продуманной прямоугольной конструкции светильник излучает восходящий и нисходящий лучи теплого белого света, создавая дизайнерский эффект омывающего освещения фасадов.

Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа

Украсьте Ваш сад

- Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Превосходный свет на улице

- Совместимость со всеми настенными диммерами
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

Особые свойства

- Удобная установка
- Защита от непогоды
- Долгий срок службы — до 30 лет



Особенности

Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у обычных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Высококачественная светодиодная лампа

Светодиодная лампа, поставляемая с этим светильником, создана на основе уникальных технологий Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светотдачу, которая делает цвета в вашем доме еще ярче.

Высококачественные материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественного литого под давлением алюминия и превосходных синтетических материалов.

Совместимость со всеми настенными диммерами




Отрегулируйте яркость этого светильника Philips с помощью настенного диммера (не входит в комплект), чтобы создать необходимое настроение в комнате, выделить особенности вашего дома и многое другое.

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

Удобная установка



Порой бывает сложно установить светильник. Удобству установки светильников для наружного освещения Philips уделено большое внимание. Комплект включает в себя ключ для затяжки крепежа при установке.

Защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности и прошел строгую проверку степени водозащиты. Степень защиты IP обозначается двумя цифрами: первая указывает уровень защиты от пыли, а вторая — от воды. Этот светильник соответствует стандарту IP44: он защищен от брызг и идеально подходит для использования вне помещений.

Долгий срок службы (30 лет)

Источник света, на который можно положиться. Срок службы встроенных светодиодов, используемых в этом светильнике Philips, составляет 30 000 часов, что соответствует 30 годам при использовании в среднем 3 часа в день (не менее 13 000 циклов включения-выключения). Так приятно иметь превосходное освещение в доме

и не беспокоиться об обслуживании или замене ламп.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Антрацитовый
- Материал: Алюминий

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да

Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,565 kg
- Высота: 22,4 см
- Длина: 9,5 см
- Ширина: 7,7 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Общий световой поток светильника: 1000 lm
- Электропитание: 50–60 Гц
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 4.5 W
- Максимальная мощность сменной лампы: 4.5 W
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс II
- Заменяемый источник света: нет
- Количество источников света: 2

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696158845
- Масса нетто: 0,56 kg
- Масса брутто: 0,64 kg
- Высота: 23,7 см
- Длина: 8,9 см
- Ширина: 10,3 см



Дата выпуска: 2024-12-06
Версия: 0.460

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com