

PHILIPS

Наземный светильник/
уличный прожектор Crust,
3,2 Вт

myGarden

2700 К

Нержавеющая сталь

Водонепроницаемая



17356/47/PO



Любуйтесь НОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ САДА

Этот прочный светодиодный встраиваемый светильник акцентного освещения Philips myGarden Crust из нержавеющей стали подсвечивает подъездные и пешеходные дорожки, не нарушая гармонии вашего сада. А благодаря материалам премиум-класса и высококачественным светодиодным лампам Philips он практически не требует обслуживания после установки.

Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа

Украсьте Ваш сад

- Высококачественная нержавеющая сталь и превосходные синтетические материалы.

Превосходный свет на улице

- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

Особые свойства

- Удобная установка
- IP67 — защита от непогоды
- Долгий срок службы

Особенности

Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у обычных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Высококачественная светодиодная лампа

Светодиодная лампа, поставляемая с этим светильником, создана на основе уникальных технологий Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светотдачу, которая сделает цвета в вашем доме еще ярче.

Высококачественные материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и превосходных синтетических материалов.

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

Удобная установка




Порой бывает сложно установить светильник. Удобству установки светильников для наружного освещения Philips уделено большое внимание. Комплект включает в себя ключ для затяжки крепежа при установке.

IP67 — защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP обозначается двумя цифрами: первая указывает уровень защиты от пыли, а вторая — от воды. Светильник соответствует стандарту IP67: он защищен от повреждений при кратковременном погружении в воду и идеально подходит для освещения тропинок или подъездных дорожек. Прочная конструкция позволяет устанавливать его даже на подъездах к гаражу.

Долгий срок службы



Светодиодные лампы Philips в среднем служат до 25 000 часов, что соответствует в среднем 25 годам при среднем использовании 3 часа в день не менее чем с 13 000 циклов включения-выключения.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Нержавеющая сталь
- Материал: Нержавеющая сталь

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да

Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Точки/стержни заземления
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,334 kg
- Габаритная длина: 10.5 см
- Габаритная ширина: 10.5 см
- Длина: 11,5 см
- Глубина встраивания: 11,5 см
- Ширина: 11,5 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Общий световой поток светильника: 270 lm
- Электропитание: 50 Гц
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 3 W
- Код IP: IP67
- Класс защиты: Класс II
- Заменяемый источник света: нет
- Количество источников света: 1

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696159019
- Масса нетто: 0,33 kg
- Масса брутто: 0,43 kg
- Высота: 12,6 см
- Длина: 12,1 см
- Ширина: 12,1 см



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.355

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com