

# PHILIPS

Потолочный светильник  
Wawel, 36 Вт

Потолочные светильники

4000/6500/2700 К

Белый

С регулировкой яркости;  
SceneSwitch



31823/31/P5



## Качественные световые решения для уютной атмосферы

Потолочный светильник Philips myLiving WAWEL LED поставляется со встроенными светодиодами, чтобы оптимизировать светоотдачу и обеспечит равномерность освещения. Регулируйте его яркость в зависимости от настроения с помощью пошаговой настройки и памяти.

### Световой эффект

- Равномерное распределение света

### Превосходная светодиодная лампа

- Регулировка света 2700–6500 К

### Энергосбережение

- Экономия электроэнергии на 80 % по сравнению с обычными источниками света

# Особенности

## Равномерное распределение света



## Экономия 80 % энергии



## Возможность регулировки



Эта лампа экономит до 80% электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Уменьшите счет по оплате электроэнергии и начните экономить денежные средства уже сейчас.

Для этого светильника предусмотрена возможность регулировки света: вы можете выбрать нужную цветовую температуру в диапазоне от теплого белого (2700 К) до холодного дневного (6500 К) света.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

### Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

### Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, SceneSwitch

### Другие характеристики

- Сила тока лампы: 175 mA
- Эффективность: 88 лм/В

### Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 1,19 kg
- Высота: 6,9 см
- Длина: 48 см
- Ширина: 48 см

### Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

### Технические характеристики

- Срок службы до: 20 000 часов
- Диаметр: 480 мм
- Общий световой поток светильника: 3200
- Цвет излучения: 4000/6500/2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Пошаговое уменьшение яркости света — не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696162798
- Масса нетто: 1,19 kg
- Масса брутто: 1,97 kg
- Высота: 53,6 см
- Длина: 7,3 см
- Ширина: 53,6 см



Дата выпуска: 2024-11-22  
Версия: 0.393

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)