

# PHILIPS

Потолочный светильник  
Caval, 18 Вт

Потолочные светильники

2700 К

Белый

С регулировкой яркости;  
SceneSwitch



32809/31/P0



## Один светильник. Ваш переключатель. Три настройки освещения.

Светодиодный потолочный светильник Philips Caval — это классический белый светильник, который вписывается в любой интерьер, обеспечивает энергоэффективность, высокое качество освещения и долгий срок службы. Выбирайте желаемую яркость в зависимости от настроения с помощью поэтапной регулировки освещения.

### Удобство использования

- Гладкая поверхность для удобной очистки

### Световой эффект

- Равномерное распределение света

### Экологичные системы освещения

- Долгий срок службы — до 15 лет

### Превосходная светодиодная лампа

- Высокая светоотдача

**Энергосбережение**

- Встроенный светодиод является частью системы
- Экономия 80 % энергии

# Особенности

## Удобство при поддержании внешнего вида



## Равномерное распределение света



## Долгий срок службы



Надежный источник света. Срок службы встроенных светодиодов, используемых в этой лампе Philips, составляет до 15 000 часов, что соответствует 15 годам при использовании в среднем 3 часа в день (не менее 13 000 циклов включения-выключения). Так приятно иметь превосходное освещение в доме и не беспокоиться об обслуживании или замене ламп.

## Высокая светоотдача

Высокое качество освещения и мощная светоотдача. Угол светового луча составляет 40°, что идеально подходит для акцентного освещения.

## Встроенный светодиодный источник света



Надежный источник света. Благодаря встроенному светодиодному источнику света вы сможете наслаждаться превосходным освещением в доме и не беспокоиться об обслуживании и замене ламп.

## Экономия 80 % энергии



Экономия электроэнергии до 80 % по сравнению с обычными лампами накаливания.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

## Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, SceneSwitch

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 150 mA
- Эффективность: 100 лм/В

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,66 kg
- Высота: 6,7 см
- Длина: 35 см
- Ширина: 35 см

## Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

## Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 350 мм
- Общий световой поток светильника: 1800
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Пошаговое уменьшение яркости света — не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696169285
- Масса нетто: 0,66 kg
- Масса брутто: 0,92 kg
- Высота: 38,8 см
- Длина: 7,4 см
- Ширина: 38,7 см



Дата выпуска: 2024-12-05  
Версия: 0.879

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)