


# PHILIPS

Потолочный светильник  
Cinnabar, 20 Вт

Потолочные светильники

2700 К

Белый



33365/31/16



## Украсьте дом светом

Philips myLiving Cinnabar — это круглый потолочный светодиодный светильник белого цвета, который освещает помещения вашего дома уютным теплым белым светом. Кольцо, которое создает светящийся эффект ореола, дополнительно подчеркивает приятный рассеянный свет.

### Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа
- Теплый белый свет
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

### Специально для гостиной и спальни

- Идеально для отдыха и общения
- Создайте дружескую атмосферу и стильный дизайн

# Особенности

## Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у традиционных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

## Высококачественная светодиодная лампа



Эта лампа создана на основе уникальной светодиодной технологии, разработанной Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светоотдачу, которая сделает цвета в вашем доме еще ярче.

## Теплый белый свет



Свет может иметь разную цветовую температуру, которая обозначается в единицах по шкале Кельвина (К). Лампы с низкой температурой по шкале Кельвина излучают теплый, более мягкий свет, а лампы с более высоким значением температуры — более холодный свет. Эта лампа Philips излучает теплый белый свет, создающий уютную атмосферу.

## 5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

## Идеально для отдыха и общения

Гостиная — сердце любого дома, место, где все члены семьи собираются вместе и принимают гостей. Освещение гостиной и спальни должно быть функциональным и гибким — меняться в течение дня в зависимости от ситуации. С помощью правильного расположения источников света и использования игры светотени можно визуально расширить пространство и создать теплую уютную атмосферу.

## Создайте стильный дизайн

Этот светильник создан с учетом последних модных тенденций и предпочтений. Он идеально впишется в ваш интерьер и создаст уникальную атмосферу, о которой вы давно мечтали.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000

**Взаимодействие с окружающей средой**

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

**Дополнительные функции/аксессуары в комплекте**

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

**Световые характеристики**

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

**Прочее**

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да

**Другие характеристики**

- Сила тока лампы: 170 mA
- Эффективность: 100 лм/В

**Размеры и вес изделия**

- Масса нетто: 0,58 kg
- Высота: 9,6 см
- Длина: 40,4 см
- Ширина: 40,4 см

**Обслуживание**

- Гарантия: 5 лет

**Технические характеристики**

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 404 мм
- Общий световой поток светильника: 2000
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8718696122792
- Масса нетто: 0,58 kg
- Масса брутто: 0,95 kg
- Высота: 10,2 см
- Длина: 42,2 см
- Ширина: 42,2 см



Дата выпуска: 2024-12-04  
Версия: 0.523

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)