


PHILIPS

Потолочный светильник
Cinnabar, 20 Вт

Потолочные светильники

4000 К

Белый



33365/31/17



Украсьте дом светом

Philips myLiving Cinnabar — это круглый потолочный светодиодный светильник белого цвета, который освещает помещения вашего дома уютным холодным белым светом. Кольцо, которое создает светящийся эффект ореола, дополнительно подчеркивает приятный рассеянный свет.

Экологичные системы освещения

- Энергосбережение
- Высококачественная светодиодная лампа
- Долгий срок службы — до 15 лет
- Холодный белый свет
- Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодный модуль и драйвер

Специально для гостиной и спальни

- Идеально для отдыха и общения
- Создайте дружескую атмосферу и стильный дизайн

Особенности

Энергосбережение



Энергоэффективность этой лампы Philips выше, чем у традиционных источников света, что позволяет сэкономить деньги и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Высококачественная светодиодная лампа



Эта лампа создана на основе уникальной светодиодной технологии, разработанной Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светоотдачу, которая сделает цвета в вашем доме еще ярче.

Долгий срок службы



Надежный источник света. Срок службы встроенных светодиодов, используемых в этой лампе Philips, составляет до 15 000 часов, что соответствует 15 годам при использовании в среднем 3 часа в день (не менее 13 000 циклов включения-выключения). Так приятно иметь превосходное освещение в доме и не беспокоиться об обслуживании или замене ламп.

Холодный белый свет



Свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением этого показателя излучают теплое, мягкое свечение, тогда как лампы с высоким значением отличаются холодным, более ярким светом. Этот светильник излучает холодный белый свет, который будет заряжать вас энергией день за днем.

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на лампу, компания Philips предоставляет 5 лет гарантии на светодиодную систему — светодиодный модуль и драйвер лампы.

Идеально для отдыха и общения

Гостиная — сердце любого дома, место, где все члены семьи собираются вместе и принимают гостей. Освещение гостиной и спальни должно быть функциональным и гибким — меняться в течение дня в зависимости от ситуации. С помощью правильного расположения источников света и использования игры светотени можно визуально расширить пространство и создать теплую уютную атмосферу.

Создайте стильный дизайн

Этот светильник создан с учетом последних модных тенденций и предпочтений. Он идеально впишется в ваш интерьер и создаст уникальную атмосферу, о которой вы давно мечтали.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 170 mA
- Эффективность: 110 лм/В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,58 kg
- Высота: 9,6 см
- Длина: 40,4 см
- Ширина: 40,4 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 404 мм
- Общий световой поток светильника: 2200
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696125809
- Масса нетто: 0,58 kg
- Масса брутто: 0,95 kg
- Высота: 10,2 см
- Длина: 42,2 см
- Ширина: 42,2 см



Дата выпуска: 2024-12-04
Версия: 0.321

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com