

PHILIPS

Потолочный/настенный
светильник акцентного
освещения Meranti, 3 шт.

Потолочные/настенные
светильники акцентного
освещения

Без лампы

Матовый хром



50313/17/E7



Акцент на стиль

Установите этот практичный светильник акцентного освещения Philips в своем доме. Выберите светодиодную лампу Philips с патроном GU10, соответствующую стилю вашего светильника, и наслаждайтесь высоким качеством освещения в течение долгого срока службы.

Особые свойства

- Регулируемый держатель лампы акцентного освещения
- Без ламп в комплекте

Особенности

Регулируемый держатель лампы акцентного освещения



Чтобы направить свет в нужное место, держатель лампы акцентного освещения можно регулировать, поворачивать и наклонять.

Без ламп в комплекте

Светильник поставляется без ламп, поэтому вы можете выбрать идеальную светоотдачу, исходя из потребностей помещения и личных предпочтений. Выбор светодиодной лампы Philips гарантирует высокое качество и постоянную светоотдачу в течение долгого срока службы.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: Матовый хром
- Материал: Стекло

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: Да
- Крепление устройства вне досягаемости: Да

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Коридор
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные/настенные светильники акцентного освещения
- EyeComfort: нет

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,500 kg
- Высота: 10 см
- Длина: 49 см
- Ширина: 15,5 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Общий световой поток светильника: No bulb included
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светодиод: нет
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: лампа не входит в комплект
- Источник света/цоколь: GU10
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 35W
- Максимальная мощность сменной лампы: 35 W
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I
- Количество источников света: 3

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696133262
- Масса нетто: 0,5 kg
- Масса брутто: 0,92 kg
- Высота: 52 см
- Длина: 12 см
- Ширина: 14 см



Дата выпуска: 2024-12-05
Версия: 0.618

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com