

# PHILIPS

Встраиваемый  
светильник Donegal


Встраиваемые  
светильники

Без лампы

Медь/латунь



50391/05/PN



## Создайте правильный СТИЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ

Встраиваемый светильник акцентного освещения Philips Donegal изготовлен из высококачественного материала, устойчивого к пыли и ржавчине, что обеспечивает легкое обслуживание. Выберите светодиодную лампу Philips с патроном GU10, соответствующую стилю вашего светильника, и наслаждайтесь высоким качеством освещения в течение долгого срока службы.

### Особые свойства

- Без лампы в комплекте
- Простая замена ламп

### Специально для гостиной и спальни

- Качественные материалы
- Защита от пыли и ржавчины

# Особенности

## Без ламп в комплекте

Светильник поставляется без ламп, поэтому вы можете выбрать идеальную светоотдачу, исходя из потребностей помещения и личных предпочтений. Выбор светодиодной лампы Philips гарантирует высокое качество и постоянную светоотдачу в течение долгого срока службы.

## Простая замена ламп

Новое простое в использовании кольцо позволяет без труда установить лампу GU10.

## Качественные материалы

Этот встраиваемый светильник акцентного освещения изготовлен из высококачественных материалов с превосходной отделкой. Благодаря этому он долговечен и обеспечивает стабильный световой поток.

## Защита от пыли и ржавчины

Этот встраиваемый светильник акцентного освещения изготовлен из специального материала, устойчивого к пыли и ржавчине. Благодаря этому продукт практически не собирает пыль и отличается долгим сроком службы.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Медный и латунный
- Материал: Синтетика

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Простая замена ламп: Да
- Встроенные светодиоды: нет
- Изготовлено только для светодиодных ламп: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис
- Стиль: Современный
- Тип: Встраиваемые светильники
- EyeComfort: нет

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,112 kg
- Габаритная длина: 7.0 см
- Габаритная ширина: 7.0 см
- Высота: 4,2 см
- Длина: 9 см
- Глубина встраивания: 10 см
- Ширина: 9 см

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

#### Технические характеристики

- Срок службы до: 30 000 часов
- Общий световой поток светильника: –
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: лампа не входит в комплект
- Источник света/цоколь: GU10
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: –
- Максимальная мощность сменной лампы: 5.5 W
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II
- Количество источников света: 1

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696160862
- Масса нетто: 0,11 kg
- Масса брутто: 0,17 kg
- Высота: 158 мм
- Длина: 53 мм
- Ширина: 103 мм



Дата выпуска: 2024-12-05  
Версия: 0.1011

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)