

PHILIPS

Потолочный/настенный
светильник акцентного
освещения Clockwork, 4 шт.

Потолочные/настенные
светильники акцентного
освещения

2200–2700 К


Белый

С регулировкой яркости;
WarmGlow

Простота установки благодаря
ClickFix



53174/31/PO



Свет становится теплее пропорционально снижению яркости

Меняйте освещение согласно вашему занятию. Используя светодиодные светильники акцентного освещения Philips WarmGlow, вы можете плавно настроить необходимый уровень освещения — от яркого функционального освещения для ежедневных задач до мягкого теплого свечения для отдыха. Свет становится теплее пропорционально снижению яркости.

Подходящее освещение для удобства и отдыха

- Простая установка благодаря ClickFix
- Высокое качество светодиодного освещения при экономии энергии
- Срок службы лампы: до 30 лет использования
- Мгновенная яркость
- Высококачественная светоотдача — 2000 люмен
- Чтобы вашим глазам было комфортно
- Встроенный светодиодный источник света
- Душевный комфорт в течение 5 лет гарантии

Многофункциональное освещение для каждого момента дня

- Измените атмосферу одним поворотом диммера

Превосходный дизайн и оптимальное освещение

- Долговечные, высококачественные материалы
- Регулируемый держатель лампы акцентного освещения для максимальной гибкости
- Идеальный световой пучок для акцентного освещения

Особенности

Простая установка благодаря ClickFix



Благодаря креплению ClickFix этот светильник акцентного освещения можно с легкостью установить самостоятельно. Просто установите кронштейн на потолок, подключите провода и вставьте лампу до фиксации.

Энергосберегающие светодиодные лампы

Светодиодные лампы экономят до 80% электроэнергии по сравнению с традиционными лампами с такой же светоотдачей. Приобретая светодиодную лампу Philips, вы сразу же начинаете экономить свои деньги. Замена каждого источника света светодиодной лампой моментально положительно отражается на вашем счете за оплату электроэнергии.

Срок службы: до 30 лет

Светодиодные лампы служат дольше, избавляя вас от необходимости в частой замене ваших источников света. Это позволяет не только значительно сократить время на утилизацию отходов, но и экономить деньги в долгосрочной перспективе.

Мгновенная яркость

Светодиодные светильники акцентного освещения Philips обеспечивают высокую яркость сразу после включения. Вам больше не придется ждать! Естественный теплый белый свет, как у лампы накаливания мгновенно создает уютную, чарующую обстановку.

Высококачественная светоотдача — 2000 люмен

Первоклассное освещение для вашего дома

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Встроенный светодиодный источник света

Этот светильник акцентного освещения оснащен встроенной высококачественной светодиодной лампой, обеспечивающей оптимальную светоотдачу.

5 лет гарантии

Наши светильники акцентного освещения созданы для долгой службы. Мы предоставляем 5 лет гарантии на готовые изделия, чтобы вы могли каждый день наслаждаться качественным и надежным освещением.

Лампа WarmGlow с регулировкой яркости

Измените атмосферу в комнате в соответствии со своим занятием. С помощью светодиодных светильников акцентного освещения Philips WarmGlow можно создать идеальную обстановку одним поворотом диммера. Диапазон регулирования позволяет плавно перейти от удобного для работы яркого света 2700К к мягкому теплomu освещению 2200К для уютного отдыха. Свет становится теплее пропорционально снижению яркости.

Высококачественные материалы

Светильники акцентного освещения сделаны из долговечных, высококачественных материалов с превосходной отделкой. Этот надежный продукт обеспечит комфортную атмосферу и освещение вашего дома на протяжении долгих лет.

Удобная регулировка держателя лампы акцентного освещения

Регулируемый держатель лампы акцентного освещения позволяет направить свет в нужную точку.

Идеально подходит для акцентного освещения

Этот современный светодиодный светильник акцентного освещения обладает стандартным широким углом светового потока (40 градусов), поэтому превосходно подходит как для акцентного, так и для общего освещения. Его можно использовать на кухне, в гостиной или столовой.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: Да
- Крепление click!FIX: Да
- Совместимость со всеми видами диммеров: Да
- Строго определенные лучи света: Да
- Встроенные светодиоды: Да

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Коридор
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные/настенные светильники акцентного освещения
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, WarmGlow

Другие характеристики

- Эффективность: 111 лм/В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 1,455 kg
- Высота: 9,0 см
- Длина: 62,8 см
- Ширина: 9,3 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 30 000 часов
- Общий световой поток светильника: 2000
- Технология производства ламп: светодиодный, Безопасное сверхнизкое напряжение
- Цвет излучения: 2200–2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 22
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: нет
- Количество источников света: 4

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696154526
- Масса нетто: 1,46 kg
- Масса брутто: 1,55 kg
- Высота: 68,8 см
- Длина: 11,3 см
- Ширина: 11,3 см



Дата выпуска: 2024-12-04
Версия: 0.1387

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com