

PHILIPS

Потолочный/настенный
светильник акцентного
освещения limbali, 4 шт.

Потолочные/настенные
светильники акцентного
освещения

Без лампы

Никель



8718696133224



Акцент на стиль

Установите этот практичный светильник акцентного освещения Philips в своем доме. Выберите светодиодную лампу Philips с патроном GU10, соответствующую стилю вашего светильника, и наслаждайтесь высоким качеством освещения в течение долгого срока службы.

Удобство использования

- Регулируемый держатель лампы
- Без ламп в комплекте

Превосходное качество

- Долговечные, высококачественные материалы

Особые свойства

- Для любой комнаты в вашем доме

Особенности

Регулируемый держатель лампы



Чтобы направлять свет в нужную точку, держатель лампы акцентного освещения можно регулировать, поворачивать и наклонять.

Без ламп в комплекте

Светильник поставляется без ламп, поэтому вы можете выбрать идеальную светоотдачу, исходя из потребностей помещения и личных предпочтений. Выбор светодиодной лампы Philips гарантирует высокое качество и постоянную светоотдачу в течение долгого срока службы.

Долговечные, высококачественные материалы

Светильники акцентного освещения сделаны из долговечных, высококачественных материалов с превосходной отделкой. Этот надежный продукт обеспечит комфортную атмосферу и будет освещать ваш дом на протяжении долгих лет.

Для любой комнаты в вашем доме

Функциональный и элегантный светильник акцентного освещения Philips украсит любую комнату.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: никель
- Материал: Металл

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: Да
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Коридор
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные/настенные светильники акцентного освещения
- EyeComfort: нет

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,51 kg
- Высота: 13 см
- Длина: 69 см
- Ширина: 8 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Общий световой поток светильника:
No bulb included
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью:
Нет
- Светодиод: нет
- Источник света/цоколь: GU10
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 50W
- Максимальная мощность сменной лампы: 50 W

- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: Да
- Количество источников света: 4

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696133224
- Масса нетто: 0,5 kg
- Масса брутто: 0,72 kg
- Высота: 70 см
- Длина: 9 см
- Ширина: 10 см



Дата выпуска: 2024-12-05
Версия: 0.203

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com