

PHILIPS


Настенный светильник
Nightingale, 35 Вт, цоколь
GU10, без лампы в комплекте

Уличные светильники

Без лампы

Выцветший черный

Водонепроницаемая



8718696154014



Оживите сад с помощью красивого света

Этот уличный светильник разработан с учетом последних тенденций и современного образа жизни, чтобы создать атмосферу, о которой вы всегда мечтали.

Удобство использования

- Без ламп в комплекте

Украсьте Ваш сад

- Современные уличные светильники

Разработаны для использования на улице

- IP44 — защита от непогоды

Особые свойства

- Двухнаправленный световой поток

Особенности

Без ламп в комплекте

Светильник поставляется без ламп, поэтому вы можете выбрать идеальную светоотдачу, исходя из потребностей помещения и личных предпочтений. Выбор светодиодной лампы Philips гарантирует высокое качество и постоянную светоотдачу в течение долгого срока службы.

Современные уличные светильники

Выразительный и смелый минималистичный дизайн светильников Philips для наружного освещения. Элегантные и ультрасовременные светильники Philips прекрасно подойдут для освещения сада, дорожек и территории вокруг дома.

IP44 — защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP44 означает, что он защищен от проникновения пыли и брызг, и

поэтому идеально подходит для использования вне помещений.

Двунаправленный световой поток

Этот уличный светильник Philips создаст идеальную атмосферу в вашем саду или на террасе с помощью двунаправленного светового потока.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Ржавчина
- Материал: Алюминий

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Двунаправленные лучи света: нет
- Крепление click!FIX: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: нет
- Датчик движения: нет
- Солнечная энергия: нет
- Центральный элемент: нет

Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,6 kg
- Высота: 16 см
- Длина: 9,6 см
- Ширина: 8 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696154014
- Масса нетто: 0,72 kg
- Масса брутто: 0,81 kg
- Высота: 17,8 см
- Длина: 8,6 см
- Ширина: 10,1 см

Технические характеристики

- Электропитание: 220–240 В
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Источник света/цоколь: GU10
- Максимальная мощность сменной лампы: 35 W
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: Да
- Количество источников света: 2



Дата выпуска: 2024-12-05
Версия: 0.298

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com