

# PHILIPS

Потолочный/настенный  
светильник акцентного  
освещения Titan, 4 шт.

Потолочные/настенные  
светильники акцентного  
освещения

Без лампы

Алюминиевый



8718696156025



## Наслаждайтесь МОМЕНТОМ

Установите этот практичный светильник акцентного освещения Philips в своем доме. Выберите светодиодную лампу Philips с патроном GU10, соответствующую стилю вашего светильника, и наслаждайтесь высоким качеством освещения в течение долгого срока службы.

### Удобство использования

- Регулируемый держатель лампы
- Без ламп в комплекте

### Превосходное качество

- Долговечные, высококачественные материалы

### Особые свойства

- Для любой комнаты в вашем доме

# Особенности

## Регулируемый держатель лампы



Чтобы направлять свет в нужную точку, держатель лампы акцентного освещения можно регулировать, поворачивать и наклонять.

## Без ламп в комплекте

Светильник поставляется без ламп, поэтому вы можете выбрать идеальную светоотдачу, исходя из потребностей помещения и личных предпочтений. Выбор светодиодной лампы Philips гарантирует высокое качество и постоянную светоотдачу в течение долгого срока службы.

## Долговечные, высококачественные материалы

Светильники акцентного освещения сделаны из долговечных, высококачественных материалов с превосходной отделкой. Этот надежный продукт обеспечит комфортную атмосферу и будет освещать ваш дом на протяжении долгих лет.

## Для любой комнаты в вашем доме

Функциональный и элегантный светильник акцентного освещения Philips украсит любую комнату.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Алюминий
- Материал: Металл

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Крепление click!FIX: нет
- Строго определенные лучи света: Да
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Крепление устройства вне досягаемости: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Время прогрева до 60 % света: <2

## Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Коридор
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные/настенные светильники акцентного освещения
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: ClickFix

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 1,245 kg
- Высота: 10 см
- Длина: 21 см
- Ширина: 21 см

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

### Технические характеристики

- Общий световой поток светильника: –
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: нет
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: лампа не входит в комплект
- Источник света/цоколь: GU10
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 50W
- Максимальная мощность сменной лампы: 50 W

- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: Да
- Количество источников света: 4

### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696156025
- Масса нетто: 1,25 kg
- Масса брутто: 1,44 kg
- Высота: 24,6 см
- Длина: 12,1 см
- Ширина: 24,1 см



Дата выпуска: 2024-12-06  
Версия: 0.126

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)