

PHILIPS

Встраиваемый
светильник Donegal

Встраиваемые
светильники

Без лампы

Матовый хром

8718696161012



Создайте правильный СТИЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ

Встраиваемый светильник акцентного освещения Philips Donegal изготовлен из высококачественного материала, устойчивого к пыли и ржавчине, что обеспечивает легкое обслуживание. Выберите светодиодную лампу Philips с патроном GU10, соответствующую стилю вашего светильника, и наслаждайтесь высоким качеством освещения в течение долгого срока службы.

Удобство использования

- Регулируемый держатель лампы

Специально для гостиной и спальни

- Защита от пыли и ржавчины

Превосходное качество

- Простота очистки

Особенности

Регулируемый держатель лампы



Чтобы направлять свет в нужную точку, держатель лампы акцентного освещения можно регулировать, поворачивать и наклонять.

Простота очистки

Благодаря гладким и простым в очистке материалам ваш дом будет всегда выглядеть красиво — от пола до потолка.

Защита от пыли и ржавчины

Этот встраиваемый светильник акцентного освещения изготовлен из специального материала, устойчивого к пыли и ржавчине. Благодаря этому продукт практически не собирает пыль и отличается долгим сроком службы.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: Матовый хром
- Материал: Синтетика

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: нет
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис
- Стиль: Современный
- Тип: Встраиваемые светильники
- EyeComfort: нет

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,248 kg
- Габаритная длина: 7.0 см
- Габаритная ширина: 7.0 см
- Высота: 4 см
- Длина: 9 см
- Ширина: 9 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Да
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696161012
- Масса нетто: 0,25 kg
- Масса брутто: 0,36 kg
- Высота: 308 мм
- Длина: 103 мм
- Ширина: 53 мм



Дата выпуска: 2025-02-16
Версия: 0.188

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com