

PHILIPS

Встраиваемый
светильник

Функциональные

MESON



8718696170946



Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение.

Удобство эксплуатации

- Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник остается ненавязчивым и незаметным.

Световой эффект

- Равномерное распределение яркого света

Безопасность

- Отсутствие вредного УФ-излучения

Монтаж

- Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.

Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

Особенности

Подходит для низких потолков Компактный дизайн Равномерное распределение яркого света

Чтобы полностью осветить ваши комнаты, используйте этот светильник, который равномерно распределяет свет по всему пространству.

Отсутствие вредного УФ-излучения

Продукт создан с целью предотвратить возможность получения вредного УФ-излучения.

Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.

Безопасный и простой монтаж без необходимости в специальных знаниях или проведении проводки.

Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 110 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- EyeComfort: Да

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,077 kg
- Габаритная длина: 10,5 см
- Габаритная ширина: 10,5 см
- Высота: 4,7 см
- Длина: 12 см
- Глубина встраивания: 10,1 см
- Ширина: 12 см

Обслуживание

- Гарантия: 1 год

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Общий световой поток светильника: 600
- Цвет излучения: 3000
- Электропитание: 220–240
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 9
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696170946
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,08 kg
- Высота: 123 мм
- Длина: 54 мм
- Ширина: 131 мм



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.124

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com