

# PHILIPS

Встраиваемый  
светильник

Функциональные

MESON



8718696170953



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение.

### Удобство эксплуатации

- Идеально подходит для помещений с низкими потолками. Светильник остается ненавязчивым и незаметным.

### Световой эффект

- Равномерное распределение яркого света

### Безопасность

- Отсутствие вредного УФ-излучения

### Монтаж

- Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.

### Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

# Особенности

## Подходит для низких потолков Компактный дизайн Равномерное распределение яркого света

Чтобы полностью осветить ваши комнаты, используйте этот светильник, который равномерно распределяет свет по всему пространству.

## Отсутствие вредного УФ-излучения

Продукт создан с целью предотвратить возможность получения вредного УФ-излучения.

## Встроенный драйвер с разъемом обеспечивают удобство монтажа.

Безопасный и простой монтаж без необходимости в специальных знаниях или проведении проводки.

## Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

# Технические характеристики

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 110 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,077 kg
- Габаритная длина: 10,5 см
- Габаритная ширина: 10,5 см
- Высота: 4,7 см
- Длина: 12 см
- Глубина встраивания: 10,1 см
- Ширина: 12 см

## Обслуживание

- Гарантия: 1 год

## Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Общий световой поток светильника: 640
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220–240
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 9
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696170953
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,08 kg
- Высота: 123 мм
- Длина: 54 мм
- Ширина: 131 мм



Дата выпуска: 2025-03-10  
Версия: 0.177

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)