

PHILIPS

Лампа 80 Вт, А60,
цоколь E27

Светодиод

3000 К

900 лм

12 000 ч



8718696822043



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Ширина: 6 см

Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 12 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 К
- Номинальная светоотдача: 900 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 830 | CCT of 3000K

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 100 лм/Вт

Информация об упаковке

- EAN: 8718696822043
- EOC: 871869682204300
- Название изделия: ESS LEDBulb 9W 900lm E27 830 1CT/12 RCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 80 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

Расчетные значения

- Номинальная пиковая интенсивность: 180 cd

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696822043
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,08 kg
- Высота: 10,5 см
- Длина: 6,1 см
- Ширина: 6,1 см



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.478

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com