

PHILIPS

Прозрачная филаментная
лампа, 40 Вт, ST64, E27


Светодиод

3000 К

400 лм

10 000 ч

8718699623135



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Светодиодные лампы Philips излучают красивый теплый белый свет и обеспечивают значительную экономию электроэнергии, а также имеют очень долгий срок службы. Эта простая и элегантная лампа станет идеальной заменой прозрачным лампам накаливания.

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Особенности

Заменяет обычные лампы накаливания энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 14 см
- Ширина: 6,4 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 10 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 300 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 К
- Номинальная светоотдача: 400 лм

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 100 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699623135
- EOC: 871869962313500
- Название изделия: LEDClassic 4-40W ST64 E27 830 CL NDAPR

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: AC 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 14 см

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699623135
- Масса нетто: 0,04 kg
- Масса брутто: 0,06 kg
- Высота: 18,2 см
- Длина: 7 см
- Ширина: 7 см



Дата выпуска: 2024-12-05
Версия: 0.123

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com