

# PHILIPS

Лампа 160 Вт, A80,  
цоколь E27

Светодиод

6500 K

2300 лм

10 000 ч



8718699640538



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря современному и элегантному дизайну эта диммируемая лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

### Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания

### Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

# Особенности

## Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом

вы не увидите даже намека на мерцание.

## Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

## Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

## Размеры лампы

- Высота: 15,5 см
- Ширина: 8 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Диапазон температур окружающей среды: От -20 до +45 °C

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 К
- Номинальная светоотдача: 2300 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 6500 К
- Светоотдача: 2 300 лм
- Эффективность (номинальная) (ном.): 121 лм/В

## Прочее

- EyeComfort: нет

**Другие характеристики**

- Эффективность: 121 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

**Информация об упаковке**

- EAN: 8718699640538
- EOC: 871869964053800
- Название изделия: LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

**Мощность**

- Коэффициент мощности (доля): 0.51

**Энергопотребление**

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 19 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 160(160W for Incandescent;35W CFL) В
- Энергопотребление: 19 В

**Размеры и вес изделия**

- Длина: 15,5 см

**Расчетные значения**

- Номинальный срок службы: 12 000 часов
- Номинальная пиковая интенсивность: N/A cd

**Технические характеристики**

- Частота: 50–60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Цоколь: E27

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8718699640538
- Масса нетто: 0,15 kg
- Масса брутто: 0,19 kg
- Высота: 16,2 см
- Длина: 8,2 см
- Ширина: 8,2 см
- Номер материала (12NC): 929002004149



Дата выпуска: 2024-06-24  
Версия: 0.140

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)