

PHILIPS

Потолочный светильник
Super Slim, 18 Вт

Потолочные светильники

4000 К

Белый

регулировка яркости



8718699680992



Один прожектор. Ваш переключатель. Три режима освещения

Создавайте правильное настроение, меняя яркость освещения. Светодиодный потолочный светильник Philips SceneSwitch оснащен тремя настройками яркости, которые идеально подходят для каждого момента. Диммер или дополнительная установка не требуются — все, что вам нужно, уже есть в выключателе.

Специально для гостиной и спальни

- Идеально для отдыха и общения

В гармонии с интерьером Вашего дома

- Изящный дизайн

Удобство эксплуатации

- Этот светильник, идеально подходящий для размещения на стене или потолке, можно установить в нужном месте, где он будет лучше всего соответствовать интерьеру.
- Удобная установка

Световой эффект

- Равномерное распределение света

8718699680992

Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

Особенности

Идеально для отдыха и общения

Гостиная — сердце любого дома, место, где все члены семьи собираются вместе и принимают гостей. Освещение гостиной и спальни должно быть функциональным и гибким — меняться в течение дня в зависимости от ситуации. С помощью правильного расположения источников света и использования игры светотени можно визуально расширить пространство и создать теплую уютную атмосферу.

Изящный дизайн

Тонкий дизайн идеально подходит для комнат с низким потолком, устанавливается заподлицо.

Регулируемый монтаж на стену или потолок

Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

Равномерное распределение света

Организуйте единообразное и комфортное освещение в комнатах.

Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 92 mA
- Эффективность: 94 лм/В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,58 kg
- Высота: 2,3 см
- Длина: 30 см
- Ширина: 30 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 20 000 часов
- Диаметр: 300 мм
- Общий световой поток светильника: 1700
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Пошаговое уменьшение яркости света — не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699680992
- Масса нетто: 0,54 kg
- Масса брутто: 0,64 kg
- Высота: 2,8 см
- Длина: 30 см
- Ширина: 29,5 см



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.425

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com