

PHILIPS

Лампа 100 Вт, А67,
цоколь Е27, 3 шт.

Светодиод

2700 К

1521 лм

15 000 ч



8718699694920



Яркое светодиодное освещение

Светодиодные лампы Philips обеспечивают высококачественное освещение, значительную экономию электроэнергии, а также имеют очень долгий срок службы.

Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

Особенности

Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие

цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

Заменяет обычные лампы накаливания



Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

Экономия электроэнергии до 90 %



Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- С регулировкой яркости: нет

Размеры лампы

- Высота: 12 см
- Ширина: 6,5 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светоотдача: 1521 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: нет

Другие характеристики

- Эффективность: 108 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699694920
- EOC: 871869969492000
- Название изделия: LED 100W A67 E27 WW FR ND 3PF/6 DISC

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.55
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 14 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 12 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699694920
- Масса нетто: 0,15 kg
- Масса брутто: 0,19 kg
- Высота: 15,8 см
- Длина: 6 см
- Ширина: 14,8 см



Дата выпуска: 2025-01-23
Версия: 0.665

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com