

PHILIPS

Дымчатая филаментная
лампа, 11 Вт, T32, цоколь
E27

Светодиод


1800 К

100 лм

15 000 ч



8718699759674



Уникальный дизайн

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря современному и элегантному дизайну эта лампа с регулировкой яркости идеально заменит стандартную матовую лампу.

Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Нечто большее, чем просто освещение

- Винтажный стиль и современная светодиодная технология

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете

плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Винтажный стиль и современная светодиодная технология

Лампы LED Classic работают на основе стандартной энергосберегающей светодиодной технологии. Лампа в ретро-стиле с инновационной технологией освещения.

Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: дымчатый
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 14 см
- Ширина: 3,2 см

Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Диапазон температуры окружающей среды: От -20 до +40 °C

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 1800 К
- Номинальная светоотдача: 100 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0,5 s
- Код цвета: 818 | CCT of 1800K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 1800 К
- Светоотдача: 100 лм
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,4
- Эффективность (номинальная) (ном.): 43 лм/В

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort
- Дополнительные характеристики: Декоративный

Другие характеристики

- Эффективность: 43 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8718699759674
- EOC: 871869975967400
- Название изделия: LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.54

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.54
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 2,3 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 11 В
- Энергопотребление: 2,3 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 14 см

Расчетные значения

- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000–3–3: 1
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Цоколь: E27

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699759674
- Масса нетто: 0,04 kg
- Масса брутто: 0,06 kg
- Высота: 18,5 см
- Длина: 4,5 см
- Ширина: 4,5 см



Дата выпуска: 2025-01-23
Версия: 0.278

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com