

# PHILIPS

Прозрачная филаментная  
лампа в виде свечи, 60  
Вт, В35, цоколь E14

Светодиод

2700 K

806 лм

15 000 ч



8718699762193



## Теплый белый свет, непревзойденное качество освещения

Выполненные в классической форме, эти лампы, за счет энергосберегающей светодиодной технологии, потребляют на 85 % меньше электроэнергии по сравнению с традиционными лампами, а служат в десятки раз дольше.

### Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

### Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Комфорт для глаз

# Особенности

## Форма и размер обычных ламп накаливания



Эта экономичная стандартная светодиодная лампа отличается современным дизайном, в котором изящная форма сочетается со знакомым размером. Идеальная экологичная замена обычным лампам накаливания. Брэд, перепроверь этот текст. Он не очень хорошо читается.

## Идеально подходит для общего освещения



Современный свет стандартных светодиодных ламп Philips для общего освещения, отлично подходящего для любых комнат.

## Комфорт для глаз



Сложно не заметить, что резкий свет напрягает глаза. Слишком высокая яркость вызывает бликование. Слишком мягкий свет приводит к мерцанию. Однако теперь вы можете осветить жилище светодиодными лампами, которые не утомляют глаза и создают идеальную атмосферу.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекланный

## Размеры лампы

- Высота: 9,7 см
- Ширина: 3,5 см

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

## Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

#### Другие характеристики

- Эффективность: 124 лм/В

#### Информация об упаковке

- EAN: 8718699762193
- EOC: 871869976219300
- Название изделия: LED classic 60W E14 WW B35 CL ND RFSRT4

#### Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.55
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 6,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Метка энергоэффективности (EEL): E

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 9,7 см

#### Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 1825170

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699762193
- Масса нетто: 0,01 kg
- Масса брутто: 0,03 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 4,6 см
- Ширина: 6,3 см



Дата выпуска: 2025-03-11  
Версия: 0.260

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)