

# PHILIPS

Прозрачная филаментная лампа, 75 Вт, А60, цоколь E27

Светодиод

2700 K

1055 лм

15 000 ч



8718699762995



## Теплый белый свет, непревзойденное качество освещения

Выполненные в классической форме, эти лампы, за счет энергосберегающей светодиодной технологии, потребляют на 85 % меньше электроэнергии по сравнению с традиционными лампами, а служат в десятки раз дольше.

### Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

### Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

# Особенности

## Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

## Идеально подходит для общего освещения



Современный свет стандартных светодиодных ламп Philips для общего освещения, отлично подходящего для любых комнат.

## Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Прозрачный
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекланный

## Размеры лампы

- Высота: 10,4 см
- Ширина: 6 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

#### Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Номинальная светоотдача: 1055 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

#### Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

#### Другие характеристики

- Эффективность: 124 лм/Вт

#### Информация об упаковке

- EAN: 8718699762995
- EOC: 871869976299500
- Название изделия: LED classic 75W E27 WW A60 CL ND RFSRT4

#### Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.52
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 8,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 75 В
- Метка энергоэффективности (EEL): E

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 10,4 см

#### Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 387423

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699762995
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,1 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 6,5 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929002025455



Дата выпуска: 2024-06-19  
Версия: 0.272

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)