

PHILIPS

Прозрачная филаментная
лампа в виде свечи, 40 Вт,
P45, цоколь E27

Светодиод

2700 K

470 лм

15 000 ч



8718699763176



Теплый белый свет, непревзойденное качество освещения

Выполненные в классической форме, эти лампы, за счет энергосберегающей светодиодной технологии, потребляют на 85 % меньше электроэнергии по сравнению с традиционными лампами, а служат в десятки раз дольше.

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально для использования в декоративных светильниках

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

Идеально для использования в декоративных светильниках



Современные каплевидные светодиодные лампы Philips предназначены для фонарных светильников, люстр, потолочных вентиляторов и подсветки зеркал.

Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Прозрачный
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 8 см
- Ширина: 4,5 см

Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 109 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699763176
- EOC: 871869976317600
- Название изделия: LED classic 40W E27 WW P45 CL ND RFSRT4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.41
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 4,3 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Метка энергоэффективности (EEL): F

Размеры и вес изделия

- Длина: 8 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 387410

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699763176
- Масса нетто: 0,02 kg
- Масса брутто: 0,04 kg
- Высота: 12,7 см
- Длина: 5,3 см
- Ширина: 6,3 см



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.414

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com