

PHILIPS

Матовая филаментная лампа
в виде свечи 40 Вт, В35,
цоколь E14

Светодиод

2700 К

470 лм

15 000 ч



8718699763398



Теплый белый свет, непревзойденное качество освещения

Выполненные в классической форме, эти лампы, за счет энергосберегающей светодиодной технологии, потребляют на 85 % меньше электроэнергии по сравнению с традиционными лампами, а служат в десятки раз дольше.

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Комфорт для глаз

Особенности

Форма и размер обычных ламп накаливания



Эта экономичная стандартная светодиодная лампа отличается современным дизайном, в котором изящная форма сочетается со знакомым размером. Идеальная экологичная замена обычным лампам накаливания. Брэд, перепроверь этот текст. Он не очень хорошо читается.

Идеально подходит для общего освещения



Современный свет стандартных светодиодных ламп Philips для общего освещения, отлично подходящего для любых комнат.

Комфорт для глаз



Сложно не заметить, что резкий свет напрягает глаза. Слишком высокая яркость вызывает бликование. Слишком мягкий свет приводит к мерцанию. Однако теперь вы можете осветить жилище светодиодными лампами, которые не утомляют глаза и создают идеальную атмосферу.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 9,7 см
- Ширина: 3,5 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 109 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699763398
- EOC: 871869976339800
- Название изделия: LED classic 40W B35 E14 WW FR ND RFSRT4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 4,3 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Метка энергоэффективности (EEL): F

Размеры и вес изделия

- Длина: 9,7 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 387382

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699763398
- Масса нетто: 0,01 kg
- Масса брутто: 0,03 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 4,6 см
- Ширина: 6,3 см



Дата выпуска: 2025-03-11
Версия: 0.258

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com